

# AP7856A

PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U,  
22KW, 230V, (12)C19 & (6)C13, Cabo de 6  
Pés



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUN 10, 2022

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Cor	Preto
Tipo de PDU	Medido
Comprimento do cabo	1,8 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232 Cartão de garantia

## Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	162,6 Cm
Largura	5,6 Cm
Output voltage	230 V
Profundidade	4,4 Cm
Peso líquido	6,59 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	0U
Posição de montagem	Vertical
[In] corrente nominal	32 A
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	22000 VA
Número de tomadas de corrente de energia	18

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 12 IEC 60320 C19




## Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	212,1 Cm
Package 1 Width	15,2 Cm
Package 1 Length	12,1 Cm
Package 1 Weight	9,28 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	 <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	 <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AP7856A pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AP8886

PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 22.0kW(32A) 17.3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19

Qtd 1

Data de substituição: |