



Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido CD de Documentação
Manual de instalação
Dispositivos de disjunção de montagem rack
Cabo de configuração RS-232
Cartão de garantia

Físico

Comprimento do cabo 1,83 M
Cor Preto
Profundidade 4,4 Cm
Altura 162,6 Cm
Peso net 6,59 Kg
Largura 5,6 Cm

Entrada

[In] corrente nominal 32 A
Max line current 32 A
Limites da corrente de entrada 32 A
Load Capacity 22000 VA
Frequência da rede 50/60 Hz
Plug standard IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Tensão de entrada Trifásico

Saída

Número de tomadas de corrente de energia 18
Number of power socket outlets 6 IEC 60320 C13
12 IEC 60320 C19

Conformidades

Certificações do produto	CE GOST VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	9,3 Kg
Pacote 1 Altura	212,1 Cm
Pacote 1 largura	15,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	12,1 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**

AP7856A pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AP8886

PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 22.0kW(32A) 17.3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19

Qtd 1

Data de substituição: | Migration SPD