



Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série Guia de segurança
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	1,83 M
Cor	Preto
Profundidade	5,1 Cm
Altura	182,9 Cm
Peso do Produto	8,72 Kg
Largura	5,6 Cm

Entrada

Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + E
Tensão de entrada	Trifásico

Saída

Number of power socket outlets	30 IEC 60320 C13 12 IEC 60320 C19
--------------------------------	--------------------------------------

Conformidades

Certificações do produto	VCCI Classe A VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...55 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**