



Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Cabo de alimentação de entrada com bloqueio Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série Guia de segurança
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	3,00 M
Cor	Preto
Profundidade	4,6 Cm
Altura	179,1 Cm
Peso do Produto	5,73 Kg
Largura	5,6 Cm

Entrada

Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	3700 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL PSE UL na lista VCCI Classe A VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**