



## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série Guia de segurança
-----------------------	---

## Físico

Comprimento do cabo	1,83 M
Cor	Preto
Profundidade	4,6 Cm
Altura	179,1 Cm
Peso do Produto	7 Kg
Largura	5,6 Cm

## Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	11000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 3P + N + PE IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Tensão de entrada	Trifásico

## Saída

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------



## Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL UL na lista VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**