



by Schneider Electric

Price\*: 20735.53 EUR



### Visão geral

Apresentação	A StruxureWare Data Center Expert Enterprise inclui até 4025 dispositivos e 250 câmaras de vigilância.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

### Geral

Equipamento fornecido	1 Chave de Licença para Vigilância de Nó Chave de licença para 25 Nodes CD com software Aplicação do servidor Manual do utilizador Manual de instalação
Sistema operativo	Janelas 7 Janelas 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2
Capacidade de memória	4 GB/5 x 300 GB RAID-5 disponíveis para armazenamento de dados

### Físico

Cor	Prateado
Profundidade	48,3 Cm
Altura	8,9 Cm
Localização de montagem	Frontal
Peso net	25 Kg
Largura	48,3 Cm

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	10...35 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	5...90 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de armazenamento	0,00...9144,00 M
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %

## Comunicações & Gestão

Tipo de rede de comunicação	RJ45 10/100 Base-T USB
Protocolo da porta de comunicação	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SNMP SSL TCP/IP

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	39,55 Kg
Pacote 1 Altura	38,1 Cm
Pacote 1 largura	62,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	91,4 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**