



## Visão geral

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

## Geral

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Equipamento fornecido | Manual do utilizador<br>Dispositivos de disjunção de montagem rack |
|-----------------------|--|

## Físico

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Comprimento do cabo | 2,50 M  |
| Cor                 | Preto   |
| Profundidade        | 5,7 Cm  |
| Altura              | 4,4 Cm  |
| Peso net            | 0,98 Kg |
| Largura             | 44,7 Cm |

## Entrada

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tensão admissível              | 90...250 V              |
| Max line current               | 16 A                    |
| Limites da corrente de entrada | 16 A                    |
| Load Capacity                  | 3680 VA                 |
| Frequência da rede             | 50/60 Hz                |
| Plug standard                  | IEC 60320 C20           |
| Tensão de entrada              | 120 V<br>208 V<br>230 V |

## Saída

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Number of power socket outlets | 10 IEC 60320 C13<br>2 IEC 60320 C19 |
|--------------------------------|-------------------------------------|

## Conformidades

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Certificações do produto | Listado em cUL<br>CE<br>UL na lista<br>VDE<br>Victoria |
|--------------------------|--|

## Ambiental

|  |                   |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...45 °C         |
| Humidade relativa                          | 0...95 %          |
| Altitude de funcionamento                  | 0...10000 ft      |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -25...65 °C       |
| Humidade relativa de armazenamento         | 0...95 %          |
| Altitude de armazenamento                  | 0,00...15240,00 M |

## Unidades de embalagem

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 2,36 Kg |
| Pacote 1 Altura         | 16,5 Cm |
| Pacote 1 largura        | 48,3 Cm |
| Pacote 1 Comprimento    | 15,2 Cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável  | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACH               | <a href="#">Declaração REACH</a>  |
| Diretiva RoHS da UE             | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>  |
| Sem chumbo                      | Sim   |
| WEEE                            | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo. |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos   |
| Take-back                       | Take-back program available   |

## Garantia contractual

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**