



## Visão geral

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

## Geral

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Equipamento fornecido | Manual de instalação<br>Dispositivos de disjunção de montagem rack |
|-----------------------|--|

## Físico

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Comprimento do cabo | 3,66 M  |
| Cor                 | Preto   |
| Profundidade        | 5,7 Cm  |
| Altura              | 4,4 Cm  |
| Peso do Produto     | 2,5 Kg  |
| Largura             | 44,7 Cm |

## Entrada

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| [In] corrente nominal | 12 A           |
| Input current limits  | 15 A           |
| Load Capacity         | 1400 VA        |
| Frequência da rede    | 50/60 Hz       |
| Plug standard         | NEMA 5-15P     |
| Tensão de entrada     | 100 V<br>120 V |

## Saída

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Number of power socket outlets | 10 NEMA 5-15R |
|--------------------------------|---------------|

## Conformidades

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Certificações do produto | Listado em cUL<br>METI Denan<br>UL na lista |
|--------------------------|---|

## Ambiente

|  |                   |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...45 °C        |
| Humidade relativa                          | 0...95 %          |
| Altitude de Funcionamento                  | 0...10000 ft      |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -25...65 °C       |
| Altitude de armazenamento                  | 0,00...15240,00 M |

## Unidades de embalagem

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 3,64 Kg |
| Pacote 1 Altura         | 7 Cm    |
| Pacote 1 largura        | 46,4 Cm |
| Pacote 1 Comprimento    | 22,9 Cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável  | Produto Green Premium                          |
| Regulamento REACH               | <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| Diretiva RoHS da UE             | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem chumbo                      | Sim  |
| Presença de halogéneo           | Produto sem halogéneo                          |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos        |

## Garantia contratual

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**