



Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Geral

| | |
|-----------------------|---|
| Equipamento fornecido | Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas Manual do utilizador |
|-----------------------|---|

Físico

| | |
|---------------------|--------|
| Comprimento do cabo | 2,50 M |
| Cor | Preto |
| Profundidade | 4,4 Cm |
| Altura | 62 Cm |
| Peso net | 2 Kg |
| Largura | 4,4 Cm |

Entrada

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Max line current | 16 A |
| Limites da corrente de entrada | 16 A |
| Load Capacity | 3680 VA |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60320 C20 |
| Tensão de entrada | 200 V 208 V 230 V |

Saída

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Number of power socket outlets | 15 IEC 60320 C13 |
|--------------------------------|------------------|

Conformidades

| | |
|--------------------------|--|
| Certificações do produto | Listado em cUL CE Queensland Austrália UL na lista VDE |
| Normas | UL 60950 |

Ambiental

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...45 °C |
| Humidade relativa | 5...95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25...65 °C |
| Humidade relativa de armazenamento | 5...95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 M |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|---------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 2,73 Kg |
| Pacote 1 Altura | 63,8 Cm |
| Pacote 1 largura | 16,8 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 14,6 Cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|---------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem chumbo | Sim |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo. |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contractual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**