



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
-----------------------	----------------------

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	20,3 Cm
Altura	7,6 Cm
Peso do Produto	5,59 Kg
Largura	15,2 Cm

### Entrada

Tensão de entrada	12 V DC
-------------------	---------

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % non-condensing
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Sem condensação

### Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC&#153;	1

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,83 Kg
Pacote 1 Altura	14,6 Cm
Pacote 1 largura	23,4 Cm
Pacote 1 Comprimento	27,5 Cm
SCC14	10731304346880

## Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças)
----------	----------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	----------------