



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de PDU	Switched
Comprimento do cabo	1,83 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança

Complementar

Tensão de entrada	415 V trifásico
Altura	179,1 Cm
Largura	5,5 Cm
Output voltage	208 V 240 V
Profundidade	4,6 Cm
Peso líquido	7 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP Redfish
[In] corrente nominal	16 A
Max line current	20 A
Input current limits	20 A
Load Capacity	11500 VA
Frequência da rede	50/60 Hz

Number of power socket outlets	21C13/C15 3C19/C21
Tipo de rede de comunicação	10/100/1000BASE-T

Ambiente

Certificações de produtos	Listado em cUL[RETURN]FCC part 15 class A[RETURN]PSE
Normas	UL 62368-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200,2 Cm
Package 1 Width	11,4 Cm
Package 1 Length	16,5 Cm
Package 1 Weight	8,95 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**