



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	24 x Parafusos guia #12-24 x 0,5 pol. Manual do utilizador
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	37,6 Cm
Altura	213,6 Cm
Profundidade de montagem máxima	104,8 Cm
Marking	3 gauge post
Peso net	11,82 Kg
Número de unidade de bastidor	45U
Rack width	19"
Carga admissível permanente	340,19 Kg estático
Largura	51,3 Cm

Conformidades

Certificações do produto	UL na lista
Normas	EIA-310E

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	14 Kg
Pacote 1 Altura	10 Cm
Pacote 1 largura	16 Cm
Pacote 1 Comprimento	220 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**