

AR2480

Armário NetShelter SV 42U 800mm de Largura x 1060mm de Profundidade, com Laterais, em Preto



Visão geral

Apresentação	Armário TI universal largo com mais opções de gestão de cabos para servidores mais densos e aplicações de rede. Inclui espaços de montagem 1U verticais integrados, adjacentes a espaços U de montagem de equipamento EIA-310 padrão de armários, que podem ser removidos e substituídos por acessórios 1U. Altura de 42U para uma passagem fácil pelas portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	<ul style="list-style-type: none"> Peças de ligação Portas Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas 4 x Suportes Aparafusáveis Tecto Painéis laterais Desembalar folha
-----------------------	---

Físico

Profundidade de montagem máxima	77,72 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	16,76 Cm
Marking	<ul style="list-style-type: none"> 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	106 Cm
Rack width	19"
Altura	205,7 Cm
Peso net	130,5 Kg
Carga admissível permanente	<ul style="list-style-type: none"> 459,94 Kg dinâmico 1000,17 Kg estático
Largura	80 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	150,2 Kg
Pacote 1 Altura	218,1 Cm
Pacote 1 largura	94 Cm
Pacote 1 Comprimento	116 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**