

AR2500

Armário NetShelter SV 42U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto



Price*: 1924.47 EUR



Visão geral

Apresentação	Armário TI universal fundo para servidores de baixa a média densidade e aplicações de rede, que requerem espaço livre adicional para o equipamento ou mais espaço desimpedido para facilitar o acesso na parte traseira do armário. Largura compacta para otimizar o espaço do centro de dados. Altura de 42U para uma passagem fácil pelas portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Portas Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas 4 x Suportes Aparafusáveis Tecto Painéis laterais Desembalar folha
-----------------------	---

Físico

Profundidade de montagem máxima	91,69 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	16,76 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Rack width	19"
Altura	205,7 Cm
Peso net	121,3 Kg
Carga admissível permanente	459,94 Kg dinâmico 1000,17 Kg estático
Largura	60 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	140 Kg
Pacote 1 Altura	218,1 Cm
Pacote 1 largura	70 Cm
Pacote 1 Comprimento	130 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**