

# AR2580

Armário NetShelter SV 42U 800mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto



## Visão geral

Apresentação	Armário TI universal largo e fundo com maior largura do armário para mais opções de gestão de cabos em servidores mais densos e aplicações de rede. Inclui espaços de montagem 1U verticais integrados, adjacentes a espaços U de montagem de equipamento EIA-310 padrão de armários, que podem ser removidos e substituídos por acessórios 1U. Os armários são fundos para assegurarem espaço livre adicional ao equipamento ou mais espaço desimpedido para facilitar o acesso na parte traseira do armário. Altura de 42U para uma passagem fácil pelas portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Portas Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas 4 x Suportes Aparafusáveis Tecto Painéis laterais Desembalar folha
-----------------------	---

## Físico

Profundidade de montagem máxima	91,69 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	16,76 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Rack width	19"
Altura	205,7 Cm
Peso net	139,5 Kg

Carga admissível permanente	459,94 Kg dinâmico 1000,17 Kg estático
Largura	80 Cm

### Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	160,4 Kg
Pacote 1 Altura	218,1 Cm
Pacote 1 largura	94 Cm
Pacote 1 Comprimento	130 Cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Take-back	Take-back program available

### Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**