

AR3006SP

Armário em Bastidor de Servidor NetShelter
SX 18U da APC 600mm x 900mm c/ Lados em
Preto, Embalagem contra Choques



Price*: 1629.93 EUR



Visão geral

Apresentação	An industry-standard server rack with height designed to easily fit through standard doorways. Ready for medium to high-density environments.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Rodízios Portas Tecla(S) Pés de nivelamento Embalagem reutilizável Tecto Painéis laterais Rampas de palete
-----------------------	---

Físico

Profundidade de montagem máxima	75,57 Cm
Número de unidade de bastidor	18U
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	90 Cm
Rack width	19"
Altura	92,5 Cm
Peso net	67,13 Kg
Carga admissível permanente	408,23 Kg dinâmico 408,23 Kg estático
Largura	60 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	120 Kg
Pacote 1 Altura	122 Cm
Pacote 1 largura	75 Cm
Pacote 1 Comprimento	107 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**