

# AR3006SP

Armário em Bastidor de Servidor NetShelter  
SX 18U da APC 600mm x 900mm c/ Lados em  
Preto, Embalagem contra Choques



by Schneider Electric



Price\*: 1980.58 EUR



## Visão geral

|                  |   |
|------------------|---|
| Apresentação     | An industry-standard server rack with height designed to easily fit through standard doorways. Ready for medium to high-density environments. |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock  |

## Principal

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipo de produto ou componente | Rack enclosure  |
| Número de unidade de bastidor | 18U   |
| Equipamento fornecido         | Rodízios<br>Portas<br>Tecla(S)<br>Pés de nivelamento<br>Embalagem reutilizável<br>Tecto<br>Painéis laterais<br>Rampas de palete |

## Físico

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Altura                          | 92,5 Cm  |
| Largura                         | 60 Cm  |
| Profundidade                    | 90 Cm  |
| Peso líquido                    | 67,13 Kg   |
| Cor                             | Preto  |
| Mounting preference             | No preference  |
| Modo de montagem                | Not rack-mountable   |
| Profundidade de montagem máxima | 75,57 Cm   |
| Minimum mounting depth          | 19,1 Cm  |
| Rack width                      | 19"  |
| Marking                         | 14 gauge EIA mounting rail<br>16 gauge porta da frente<br>16 gauge post<br>18 gauge rear door<br>18 gauge roof<br>18 gauge side panels |
| Carga admissível permanente     | 408,2 Kg dinâmico<br>408,2 Kg estático   |

## Conformidade

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Unidades de Embalagem

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 122 Cm |
| Package 1 Width              | 107 Cm |
| Package 1 Length             | 75 Cm  |
| Package 1 Weight             | 120 Kg |

## Sustentabilidade da oferta

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável  | Produto Green Premium  |
| Regulamento REACH               | <a href="#">Declaración REACH</a>  |
| REACH sem SVHC                  | Sim  |
| Diretiva RoHS da UE             | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaración-RoHS da EU</a> |
| Regulamento RoHS China          | <a href="#">Declaración RoHS China</a>   |
| Informações das isenções RoHS   | <a href="#">Sim</a>  |
| Divulgação Ambiental            | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>  |
| Perfil de Circularidade         | <a href="#">Información Sobre O Fim Da Vida Útil</a>   |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos  |
| Take-back                       | Take-back program available  |

## Garantia contratual

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Garantia | Reparar ou substituir 5 anos |
|----------|------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**