

AR3100X617

NetShelter SX 42U com armário de 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade sem lados nem portas, em preto



Visão geral

Apresentação	Armário standard para servidores e aplicações de rede de baixa e média densidade. Largura compacta para otimizar o espaço no centro de dados. Altura 42U-para passar facilmente pelas portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas
-----------------------	--

Físico

Profundidade de montagem máxima	91,49 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge post 18 gauge roof
Cor	Preto
Profundidade	107 Cm
Rack width	19"
Altura	199,1 Cm
Peso net	76,36 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1360,78 Kg estático
Largura	60 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	95,91 Kg
Pacote 1 Altura	211,8 Cm
Pacote 1 largura	89,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	121,9 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declarção REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**