

AR3104

Armário em Bastidor de Servidor NetShelter
SX 24U da APC 600mm x 1070mm c/ Lados
em Preto



Visão geral

Apresentação	An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Rodízios Portas Tecla(S) Pés de nivelamento Tecto Painéis laterais
-----------------------	---

Físico

Profundidade de montagem máxima	91,49 Cm
Número de unidade de bastidor	24U
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	107 Cm
Rack width	19"
Altura	119,85 Cm
Peso net	89,09 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1360,78 Kg estático
Largura	60 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	106,82 Kg
Pacote 1 Altura	132,2 Cm
Pacote 1 largura	74,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	115,6 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**