



Visão geral

Apresentação	Armário largo com opções de gestão de cabos acrescidas para servidores e aplicações de rede de alta densidade. Altura 42U para passar facilmente através das portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais
-----------------------	--

Físico

Profundidade de montagem máxima	91,49 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	26,19 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	107 Cm
Rack width	19"
Altura	199,1 Cm
Peso net	155,96 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático
Largura	75 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	168,18 Kg
Pacote 1 Altura	211,7 Cm
Pacote 1 largura	85,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	115,6 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**