

AR3200

Armário NetShelter SX em Co-localização
2 x 20U 600mm da Largura x 1070mm de
Profundidade com Lados em Preto



Visão geral

Apresentação	Armário de dois compartimentos para a colocação de instalações com clientes que requerem uma quantidade mínima de espaço em bastidor. Este armário multifinalidades e de segurança melhorada é fornecido com uma largura compacta, para otimizar o espaço do centro de dados.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Manipulos com Segredo de Três Dígitos Calha de montagem vertical ajustável Peças de ligação CD de Documentação Chave da porta Manual de instalação Pés de nivelamento Rodas pré-instaladas Hardware de montagem em bastidor Tecto
-----------------------	--

Físico

Profundidade de montagem máxima	94,49 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	107 Cm
Rack width	19"
Altura	199,1 Cm
Peso net	140,7 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático
Largura	60 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	168,35 Kg
Pacote 1 Altura	211,7 Cm
Pacote 1 largura	74,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	115,6 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**