

# AR3305

Armário NetShelter SX 45U com 600 mm de  
Largura x 1200 mm de Profundidade com  
Lados em Preto



## Visão geral

Apresentação	An industry-standard server rack ready for medium to high-density environments with traditional network closet 2&4 post rack height and 3U extra space. A deeper rack design provides enough rack mounting space for even the deepest devices and still plenty of room for vertically mounting Rack PDUs and cable management.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais
-----------------------	--

## Físico

Profundidade de montagem máxima	104,8 Cm
Número de unidade de bastidor	45U
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Rack width	19"
Altura	212,4 Cm
Peso net	141 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático
Largura	60 Cm

## Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	158,4 Kg
Pacote 1 Altura	224 Cm
Pacote 1 largura	74,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	133,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**