



⚠ Aviso de fim de venda

Estado comercial

Aviso de fim de venda : JAN 25, 2023

Visão geral

Apresentação	O Netshelter CX Mini foi concebido especificamente para alojar uma instalação de TI completa de um pequeno escritório composto por um ou dois servidores, hardware de rede e dispositivos periféricos. Combina a redução do ruído extremo e a capacidade térmica moderada, com fiabilidade excepcional e uma especificação plug-and-play, tudo incluído. Concebido para aceitar os servidores de factor de forma da torre, o Mini CX também pode ser convertido para aceitar os servidores de factor de forma em bastidor utilizando um kit de conversão de montagem em bastidor de 12U (AR4000MV12U). O bastidor EIA resultante é de 600 mm/23,6 polegadas de profundidade.
Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega

Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P IEC 60320 C14
Comprimento do cabo	0,6 M
Número de cabos	8
Equipamento fornecido	Frisos com escova Porta Tecla(S) Porta bloqueável Rodízios tipo escritório Ficha de alimentação com (3) e tomadas IEC 2 x Ventoinhas Painel traseiro bloqueável, amovível Isolamento acústico Desembalar folha

Físico

Altura	72 Cm
Largura	69 Cm
Profundidade	93 Cm
Peso líquido	75 Kg
Cor	Preto

Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	70 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
--------------------	----------

Conformidade

Certificações de produtos	Conformidade com TAA
---------------------------	----------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	75 Cm
Package 1 Width	98 Cm
Package 1 Length	74 Cm
Package 1 Weight	80 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaración-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**