



## Visão geral

Apresentação	Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes de escritório.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	Rodízios Key(S) Leveling feet Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor Side panels Desembalar folha
-----------------------	--

## Físico

Profundidade de montagem máxima	88,01 Cm
Número de unidade de bastidor	24U
Profundidade de montagem mínima	72,01 Cm
Cor	Cinzento Oak
Profundidade	113 Cm
Largura do Bastidor	19"
Altura	127,5 Cm
Peso do Produto	154,5 Kg
Carga admissível permanente	803,31 Kg estático
Largura	75 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V 240 V

## Conformidades

Certificações do produto	Conformidade com TAA
Normas	EIA-310D

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	182 Kg
Pacote 1 Altura	149 Cm
Pacote 1 largura	80 Cm
Pacote 1 Comprimento	120 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**