



Visão geral

Apresentação	Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes de escritório.
Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega

Geral

Equipamento fornecido	Rodízios Manual de instalação Key(S) Leveling feet Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor Side panels
-----------------------	--

Físico

Profundidade de montagem máxima	80,01 Cm
Número de unidade de bastidor	38U
Profundidade de montagem mínima	72,01 Cm
Cor	Branco
Profundidade	113 Cm
Largura do Bastidor	19"
Altura	195 Cm
Peso do Produto	199,5 Kg
Carga admissível permanente	453,59 Kg estático
Largura	75 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Tensão de entrada	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V

Conformidades

Certificações do produto	Conformidade com TAA
Normas	EIA-310D

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	241 Kg
Pacote 1 Altura	215 Cm
Pacote 1 largura	80 Cm
Pacote 1 Comprimento	120 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**