



Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD with software User manual USB cable
Performance multiplier	0
Number of power module	210
Number of tare power	10 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Trabalho em rede Estação de trabalho
UPS size	WS
Value multiplier	0

Físico

Comprimento do cabo	1,83 M
Número de unidade de bastidor	0U
Cor	Charcoal
Profundidade	11 Cm
Altura	8,1 Cm
Localização de montagem montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Peso do Produto	3,1 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Largura	45,3 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Limites da tensão de entrada	160...264 V adjustable 196...264 V
Número de cabos	1
Tensão de entrada	230 V

Saída

Potência nominal em W	225 W
Potência máxima configurável (Watts)	225 W
Frequência de saída	50 Hz sync to mains
Crest factor	3 : 1
Topologia	Em modo de espera
Forma de onda	Onda pseudo-sinusoidal
Nb of power socket outlets	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	350 VA
Potência nominal em VA	350 VA

Conformidades

Certificações do produto	CE VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 100000 Euros Vida útil : 50000 GBP

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Nível acústico	45 dBA
Dissipação de calor	31 Btu/H
Show note OP temperature	No

Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	4 H
Quantidade de RBC™	1
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	C
Alimentação da baterias (Watts)	11 W rated
Battery power in VAH	45 VAh runtime
Duração da bateria	2...4 Ano
Extendable Run Time	0

Comunicações & Gestão

Ranuras livres	0
Painel de control	Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo-de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	300 J
Data line protection	Protecção de Modem/Fax/DSL RJ11 (linha única de dois fios)

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,78 Kg
Pacote 1 Altura	10,2 Cm
Pacote 1 largura	56,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	14,1 Cm
SCC14	10731304101595
Número de unidades no pacote 3	144

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**