



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUN 10, 2022

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	230 V
Output voltage	230 V
Potência nominal em W	225 W
Potência nominal em VA	350 VA
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Número de unidade de bastidor	0U
Comprimento do cabo	1,8 M
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	CD com software Manual do utilizador Cabo USB

Pilhas e tempo de funcionamento

Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	4 H
Quantidade de RBC™	1
Alimentação da baterias (Watts)	11 W rated
Battery power in VAH	45 VAh runtime
Duração da bateria	2...4 Ano(S)
Extendable Run Time	0

Geral

Number of power module	210
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Charcoal
Altura	8,1 Cm
Largura	45,3 Cm
Profundidade	11 Cm
Peso líquido	3,1 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Limites da tensão de entrada	160...264 V ajustável 196...264 V

Saída

Potência máxima configurável (Watts)	225 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50 Hz sincronizada com a rede
Crest factor	3 : 1
Topologia	Em modo de espera
Wave type	Onda pseudo-sinusoidal
Maximum configurable power in VA	350 VA

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]VDE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 100000 Euros Vida útil : 50000 GBP

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Nível acústico	45 dBA
Dissipação de calor	31 Btu/H

Comunicações e Gestão

Vagas livres	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	300 J
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 Cm
Package 1 Width	56,2 Cm
Package 1 Length	14,1 Cm
Package 1 Weight	3,772 Kg
SCC14	10731304101595

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**