



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual do Utilizador
-----------------------	----------------------

## Físico

Cor	Preto
Profundidade	38,2 Cm
Altura	30,1 Cm
Peso do Produto	13,4 Kg
Largura	11,2 Cm

## Conformidades

Certificações do produto	TÜV
--------------------------	-----

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...30000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

## Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	2
Duração da bateria	4...6 Ano
Montagem do dispositivo	Empilhamento de Baterias em armário próprio
Battery voltage	24 V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC&#153;	1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade	372 VAh

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	14,6 Kg
Pacote 1 Altura	40 Cm
Pacote 1 largura	24 Cm
Pacote 1 Comprimento	49,1 Cm
SCC14	10731304268786

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 3 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**