



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Básico
Comprimento do cabo	2,5 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Kit de montagem sem ferramentas Dispositivos de disjunção de montagem rack

Complementar

Tensão de entrada	200...240 V
Altura	44,4 Mm
Largura	482 Mm
Output voltage	200...240 V
Profundidade	44,4 Mm
Peso líquido	0,6 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 320 C14 10 A
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	1U
Posição de montagem	Horizontal
Input current limits	10 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1
Number of power socket outlets	6Schuko CEE 7 10 A 1IEC 320 C13 10 A

Ambiente

Certificações de produtos	CE
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	150 Mm
Package 1 Width	80 Mm
Package 1 Length	560 Mm
Package 1 Weight	1,1 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Product Life Status : **Comercializado**