

# Product data sheet

## Characteristics

# EPDU1232B

Easy PDU, Basic, Zero U, 22 kW, 230V, (30)  
C13 & (12) C19 ; IEC309



by Schneider Electric

Price\*: 990.24 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Kit de montagem sem ferramentas Suporte de montagem vertical
-----------------------	---

### Físico

Comprimento do cabo	2,00 M
Cor	Preto
Profundidade	4,44 Cm
Altura	179,4 Cm
Peso net	5,14 Kg
Largura	6,2 Cm

### Entrada

Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Tensão de entrada	Trifásico

### Saída

Number of power socket outlets	30 IEC 60320 C13 12 IEC 60320 C19
--------------------------------	--------------------------------------

### Conformidades

Certificações do produto	CE TÜV EAC RCM
--------------------------	-------------------------



## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,2 Kg
Pacote 1 Altura	195 Cm
Pacote 1 largura	16 Cm
Pacote 1 Comprimento	11 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>

## Garantia contractual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**