



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Terhelés típusa	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Színárnyalat	Fehér
A csomagolás típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Egypólusú
Billenőkapcsolók száma	2
Teljesítmény tartomány	2300 W
Névleges áram	10 AX -250 V AC
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelek száma	2 kábel 2,5 mm ²
Kábelmerevség	Rugalmas Merev Szilárd sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13,0 Mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol)
Felületkezelés	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Magasság	83 Mm
Szélesség	83 Mm
Mélység	43,0 Mm
Telepítési mélység	15 Mm
Súly	0,07235 Kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Termék minősítések	TSE VDE NF
Minőségjelző címkék	CE UKR
IP védettség szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**