



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozóaljzat
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F biztonsági zsaluval
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Aljzat kiegészítő információ	Biztonsági zsalu és csapfedél
Színárnyalat	Fehér
A csomagolás típusa	Flow-pack

### Kiegészítő jellemzők

Aljzat száma	1
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Teljesítmény tartomány	3680 W
Névleges áram	16 A -250 V AC
Csatlakozások pontjai	Rugós kioldók
Kábelek száma	2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup>
Kábelmerevség	Rugalmas Merev Szilárd sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13,0 Mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol): keret ABS + PC: fedlap ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol): csapfedél
Felületkezelés	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok51...69 mm
Magasság	83 Mm
Szélesség	83 Mm
Mélység	48 Mm
Telepítési mélység	17 Mm
Készletenkénti mennyiség	1
Súly	0,104 Kg

## Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termék minősítések	TSE VDE Aenor
IP védettség szint	IP44

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**