



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Termékcsalád | Asfora |
| Termék vagy komponens típusa | Telefon aljzat |
| Eszköz megjelenés | Komplett termék |
| Telefonfoglat típusa | RJ11 (4 contacts) |
| Színárnyalat | Fehér |
| A csomagolás típusa | Flow-pack |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-----------------------|--|
| Készülék rögzítése | Süllyesztett |
| Csatlakozások pontjai | Csavaros bekötések |
| Kábelmerevség | Merev Rugalmas |
| Anyag | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame |
| Felületkezelés | Fényes |
| Vezetőanyag | Réz |
| Rögzítési mód | Claws51...80 Mm |
| Magasság | 83 Mm |
| Szélesség | 83 Mm |
| Mélység | 38 Mm |
| Telepítési mélység | 9 Mm |
| Súly | 0,055 Kg |

Környezet

| | |
|---------------------|------|
| IP védettségi szint | IP20 |
|---------------------|------|

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------|----------|
| Csomagolási egység típusa 1. | PCE |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag súlya | 64 G |
| 1. csomag magassága | 3,7 Cm |
| 1. csomag szélessége | 8,2 Cm |
| 1. csomag hosszúsága | 8,2 Cm |
| 2. csomag súlya | 750 G |
| 3. csomag súlya | 9,454 Kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Forgalmazott**