

# ER6222

Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto,  
painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem  
fundo, preto



by Schneider Electric



Price\*: 1751.68 EUR



## Visão geral

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

## Principal

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de produto ou componente | Rack   |
| Número de unidade de bastidor | 42U  |
| Equipamento fornecido         | Peças de ligação<br>Tecla(S)<br>Portas e painéis laterais com chaves idênticas<br>Pés de nivelamento<br>Hardware de montagem<br>Rodas pré-instaladas<br>Painéis laterais |

## Físico

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Altura                      | 199,1 Cm  |
| Largura                     | 60 Cm   |
| Profundidade                | 120 Cm  |
| Peso do produto             | 108,6 Kg  |
| Cor                         | Preto   |
| Modo de montagem            | Not rack-mountable  |
| Largura do Bastidor         | 19"   |
| Marking                     | 18 gauge porta da frente<br>19 gauge rear door<br>16 gauge post<br>14 gauge EIA mounting rail |
| Carga admissível permanente | 1199,8 Kg estático<br>599,6 Kg dinâmico   |

## Conformidade

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 60950-1<br>UL 2416<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Unidades de Embalagem

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 212 Cm |
| Package 1 Width              | 65 Cm  |
| Package 1 Length             | 125 Cm |
| Package 1 Weight             | 116 Kg |
| Camadas de paletes           | 1      |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>  |
| REACH free of SVHC             | Sim   |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a> |
| RoHS exemption information     | <a href="#">Sim</a>   |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>   |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>   |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>   |

## Garantia contratual

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Garantia | 5 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**