



Fő jellemzők

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád | EasyLogic |
| Termék vagy komponens típusa | Tokozás |
| Szekrény típusa | Moduláris szekrény |
| Soronként 18 mm-es modulok száma | 8 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Szekrény szerelése | Felület |
| 9 mm furattávolság | 16 |
| A vízszintes sorok száma | 1 |
| Összesen 18 mm-es modulok | 8 |
| A sín típusa | DIN |
| Telepítés típusa | Beltéri |
| Sorkapocs funkciója | Föld / nulla |
| A sorkapcsok száma | 2 föld / nulla (csavart) mellett 8 kimenők |
| Kábelbemenet | Kikönyítési kábel bevezetéséhez |
| Mellső burkolat típusa | Füstös |
| Ajtónyitási oldal | Megfordítható (180 °) |
| Névleges áramerősség | 63 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 400 V AC/DC |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság | 2,5 KV |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Szekrény anyaga | Enkóder: önkioltó műanyag |
| Szélesség | Külső: 184 mm |
| Magasság | Külső: 200 mm |
| Mélység | Külső: 94 mm |
| Szín | Fehér (RAL 9004) |
| Termék súlya | 600 G |

Környezet

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok | IEC 60670-1-24 |
| Tűzellenállási képesség | 650 °C (180 min) megfelel IEC 60695-2-12 |
| IP védettségi szint | IP405 megfelel IEC 60529 (zárt állapot) IP31 megfelel IEC 60529 (nyíltan szerelt) |
| IK védettségi szint | IK08 megfelel IEC 62262 |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -5...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------|------------|
| Csomagolási egység típusa 1. | PCE |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag súlya | 515 G |
| 1. csomag magassága | 9 Cm |
| 1. csomag szélessége | 18,5 Cm |
| 1. csomag hosszúsága | 20 Cm |
| Csomagolási egység típusa 2. | P12 |
| Egységek száma az 2. csomagban | 240 |
| 2. csomag súlya | 148,906 Kg |
| 2. csomag magassága | 121,5 Cm |
| 2. csomag szélessége | 80 Cm |
| 2. csomag hosszúsága | 120 Cm |
| Csomagolási egység típusa 3. | CAR |
| Egységek száma az 3. csomagban | 6 |
| 3. csomag súlya | 3,409 Kg |
| 3. csomag magassága | 22 Cm |
| 3. csomag szélessége | 30 Cm |
| 3. csomag hosszúsága | 39,5 Cm |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |

Product Life Status : **Forgalmazott**