



## Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyLogic
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Soronként 18 mm-es modulok száma	12

## Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm furattávolság	24
A vízszintes sorok száma	1
Összesen 18 mm-es modulok	12
A sín típusa	DIN
Telepítés típusa	Beltéri
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Kábelbemenet	Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
Mellső burkolat típusa	Füstös
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	2,5 KV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség	Külső: 256 mm
Magasság	Külső: 200 mm
Mélység	Külső: 94 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Súly	810 G

## Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint	IP405 megfelel IEC 60529 (zárt állapot) IP31 megfelel IEC 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi szint	IK08 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok	3
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...70 °C

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	650,67 G
1. csomag magassága	9,5 Cm
1. csomag szélessége	20,5 Cm
1. csomag hosszúsága	25,5 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	CAR
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	2,922 Kg
2. csomag magassága	21,5 Cm
2. csomag szélessége	30,5 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	160
3. csomag súlya	129,425 Kg
3. csomag magassága	122 Cm
3. csomag szélessége	80 Cm
3. csomag hosszúsága	120 Cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Product Life Status : **Forgalmazott**