



Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Soronként 18 mm-es modulok száma	18

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm furattávolság	36
A vízszintes sorok száma	1
Összesen 18 mm-es modulok	18
A sín típusa	DIN
Telepítés típusa	Beltéri
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet	Knock-out cable entries
Mellső burkolat típusa	Füstös
Ajtónyitási oldal	Reversible (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	2,5 KV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Enclosure: self-extinguishing plastic
Szélesség	Külső: 364 mm
Magasság	Külső: 221 mm
Mélység	96 Mm outside:
Szín	White (RAL 9003)
Súly	1060 G

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C (1800 s) megfelel IEC 60695-2-10
IP védettségi szint	IP40 conforming to IEC 60529 (closed door) IP30 megfelel IEC 60529 (ajtónyitás)
IK védettségi szint	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi fok	2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...70 °C

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	985,5 G
1. csomag magassága	9,7 Cm
1. csomag szélessége	22,1 Cm
1. csomag hosszúsága	36,4 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	CAR
Egységek száma az 2. csomagban	6
2. csomag súlya	6,477 Kg
2. csomag magassága	23,5 Cm
2. csomag szélessége	40,5 Cm
2. csomag hosszúsága	60,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	96
3. csomag súlya	116,177 Kg
3. csomag magassága	107 Cm
3. csomag szélessége	80 Cm
3. csomag hosszúsága	120 Cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Product Life Status : **Forgalmazott**