



Principal

Linha	Easy9
Nome do produto	Easy9 QE
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de invólucro	Invólucro modular
Número de módulos com 18 mm por linha	12
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir
Desvios de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	48
Tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
Tipo de instalação	Interior
Entrada de cabo	Orifícios pré-recortados
Tipo de cobertura frontal	Simples
Abertura de porta	Reversível (180 °)
[In] corrente nominal	80 A
[Ue] Tensão de operação nominal	400 V CA
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	2,5 KV
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V
Material do invólucro	Invólucro: plástico autoextinguível
Largura	310 Mm
Altura	702 Mm
Profundidade	108,5 Mm
Profundidade incorporada	68 Mm
Profundidade interna	56 Mm
Cor	Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistência a incêndios	650 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP	IP40 conforme IEC 60529 (fechado)
Grau de proteção IK	IK06 conforming to IEC 62262
Grau de poluição	2

Classe de isolamento elétrico	Classe II
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 Cm
Package 1 Width	70,2 Cm
Package 1 Length	31,0 Cm
Package 1 Weight	2,36 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**