



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Físico

Cor	Preto
Altura	1,4 Cm
Largura	12,5 Cm
Profundidade	12,5 Cm
Peso líquido	0,13 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

### Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]Conformidade com TAA[RETURN]VCCI Classe A
Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1


### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...50 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	5...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-10...60 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 Cm
Package 1 Width	12,9 Cm
Package 1 Length	12,5 Cm
Package 1 Weight	0,17 Kg
SCC14	10731304335136

### Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

### Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**