



by Schneider Electric

Price\*: 210.36 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Físico

Altura	1,4 Cm
Largura	12,5 Cm
Profundidade	12,5 Cm
Peso líquido	0,13 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

### Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]Conformidade com TAA[RETURN]VCCI Classe A
Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...50 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	5...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-10...60 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 Cm
Package 1 Width	12,9 Cm
Package 1 Length	12,5 Cm
Package 1 Weight	0,16 Kg
SCC14	10731304286698

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**