



Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productnaam	XS
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

Complementaire kenmerken

Breedte	Totaal: 426 mm
Hoogte	Totaal: 450 mm
Diepte	Totaal: 151 mm
Inwendige diepte	135 Mm
Aantal modules (18 mm) per rij	18
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal modules (18 mm)	36
Stap van 9 mm	72
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde apparatuur	2 identificatielabel 2 labelbescherming 1 aansluitblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 2 DIN-rail 1 achterplaat
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Vermogensdissipatie in W	50 W
[In] nominale stroom	90 A
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V
Ingang kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 24,0 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² voor aarding
Aansluitingen - klemmen	Schroefverbinding (aarding) , 3,0 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 21,0 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 21,0 x 6 mm ² (stijf of bedraad)

Beschrijving vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel
Materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontplaat: technoplastic Deur: technoplastic
Nettogewicht	3,600 Kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontplaat: wit (RAL 9003) Deur: gerookt
Marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen
Doelland	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Frontplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 750 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
IK-beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	IMQ

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 Cm
Package 1 Width	45,0 Cm
Package 1 Length	46,0 Cm
Package 1 Weight	4,132 Kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	77,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	58,0 Kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Product Life Status :	Beschikbaar voor verkoop
-----------------------	--------------------------