



产品状态

停止销售：四月 02, 2021

△ 停止销售

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	接触器线圈
产品短名	LX1D8
控制回路特性	AC当60 Hz
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 60 Hz
平均电阻	79.61 Ω 在...上 20 °C
闭合电路电感	5.69 H
产品适用范围	LC1D115
机械寿命	8 Mcycles
最大操作频率	2400 次/小时当60 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 60 Hz (当运行温度 <=55 °C) 线圈释放: 0.3...0.6 Uc 60 Hz (当运行温度 <=55 °C)
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	300 VA 60 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	22 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	3...8 W 在...上 60 Hz

环境

运行温度	-5...60 °C
净重	0.26 Kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**