



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	Διέλευσης
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

### Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Χωνευτό Επίτοιχο
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Τύπος φορτίου	Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με ballast: 100 W
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	SEBS ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) Χαλκός
Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	71 Mm
Ύψος	71 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Βάθος	40 Mm

## Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR EAC CE NF
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 Cm
Package 1 Width	7,5 Cm
Package 1 Length	7,5 Cm
Package 1 Weight	59,0 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 Cm
Package 2 Width	16,0 Cm
Package 2 Length	39,5 Cm
Package 2 Weight	684,0 G
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 Cm
Package 3 Width	40,0 Cm
Package 3 Length	60,0 Cm
Package 3 Weight	4,847 Kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	1

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**