



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	1-pole 2-way
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Τύπος φορτίου	Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με ballast: 100 W
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Τοπική σηματοδότηση	Τοπική ένδειξη 16LED (EN/IEC 60947-5-4)
Κατανάλωση ρεύματος	0.15 mA σε 250 V
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	SEBS ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) Χαλκός
Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Είσοδος καλωδίου	Εύκολη πρόσβαση βαλβίδας: διάμετρος: 6...20 mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	76 Mm
Ύψος	76 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Βάθος	64 Mm
Βάθος προεξοχής	64 Mm





Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR EAC CE NF
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,600 Cm
Package 1 Width	6,500 Cm
Package 1 Length	7,600 Cm
Package 1 Weight	128,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,800 Cm
Package 2 Width	16,000 Cm
Package 2 Length	39,500 Cm
Package 2 Weight	1,385 Kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	8,807 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	1

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**