



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	1-pole 2-way
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

### Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο Χωνευτό
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Τύπος φορτίου	Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με ballast: 100 W
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Τοπική σηματοδότηση	Τοπική ένδειξη 16LED (EN/IEC 60947-5-4)
Κατανάλωση ρεύματος	0.15 mA σε 250 V
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) Χαλκός SEBS
Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	71 Mm
Ύψος	71 Mm

Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Βάθος	40 Mm





## Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR EAC CE NF
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 Cm
Package 1 Width	7,200 Cm
Package 1 Length	7,200 Cm
Package 1 Weight	55,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 Cm
Package 2 Width	17,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	648,000 G
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 Cm
Package 3 Width	40 Cm
Package 3 Length	60 Cm
Package 3 Weight	4,580 Kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	1

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**