



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μπουτόν
Αριθμός πλήκτρων	1
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

### Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Τοπική σηματοδότηση	Τοπική ένδειξη 16LED (EN/IEC 60947-5-4)
Κατανάλωση ρεύματος	0.15 mA σε 250 V
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Υλικό	SEBS ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) Χαλκός
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Είσοδος καλωδίου	Εύκολη πρόσβαση βαλβίδαςδιάμετρος:6...20 mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	76 Mm
Ύψος	76 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Βάθος	64 Mm
Βάθος προεξοχής	64 Mm

## Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	EAC NF CE AENOR
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,600 Cm
Package 1 Width	6,500 Cm
Package 1 Length	7,600 Cm
Package 1 Weight	123,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 Cm
Package 2 Width	17,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	1,329 Kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	8,730 Kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**