



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Έλεγχος κλείστρου
Αριθμός πλήκτρων	2
Λειτουργία διακόπτη	Μπουτόν
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο Χωνευτό
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Υλικό	Χαλκός SEBS ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Πλάτος	71 Mm
Ύψος	71 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Βάθος	40 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.





Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	EAC CE AENOR NF
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 Cm
Package 1 Width	8,600 Cm
Package 1 Length	8,800 Cm
Package 1 Weight	102,000 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 Cm
Package 2 Width	30,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	2,446 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**