



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μπουτόν έκτακτης ανάγκης
Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Χρώμα	Μπουτόν: κόκκινο Κάλυμμα: κίτρινο

### Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο Χωνευτό
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Ονομαστικό ρεύμα	3 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9240 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Ύψος	71 Mm
Πλάτος	71 Mm
Βάθος	80 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

### Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	EAC CE
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 Cm
Package 1 Width	8,500 Cm
Package 1 Length	9,300 Cm
Package 1 Weight	129,000 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,000 Cm
Package 2 Width	30,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	1,984 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	45,000 Cm
Package 3 Width	80,000 Cm
Package 3 Length	120,000 Cm
Package 3 Weight	26,872 Kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
REACH χωρίς SVHC	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**