



## Κύριος

Σειρά	Mureva Styl
Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Διαμόρφωση πόλων εξόδων	2P + E
Τυπική περιγραφή εξόδου	Πλευρική γείωση
Τυπική απόκλιση εξόδου	Σούκο
Χρώμα	Ανθρακί (RAL 7016)

## Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο
Αριθμός πριζών	2
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	Χαλκός PC (πολυανθρακικό) PP (πολυπροπυλένιο)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Ικανότητα σύσφιξης	1...2.5 mm <sup>2</sup> για άκαμπτο καλώδιο(α) 1...2.5 mm <sup>2</sup> για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1...2.5 mm <sup>2</sup> για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Είσοδος καλωδίου	Εύκολη πρόσβαση βαλβίδαςδιάμετρος:6...12 mm
Ύψος	76 Mm
Πλάτος	147 Mm
Βάθος	64 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Standard έξοδος	CEE 7/3
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες με ελατήριο

## Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR EAC
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 Cm
Package 1 Width	7,500 Cm
Package 1 Length	14,500 Cm
Package 1 Weight	250,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,500 Cm
Package 2 Width	16,000 Cm
Package 2 Length	39,500 Cm
Package 2 Weight	1,350 Kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	8,893 Kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	4

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**