



### Κύριος

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Σειρά                         | Mureva Styl        |
| Σειρά προϊόντος               | Mureva Styl        |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Έξοδος ρευματοδότη |
| Παρουσίαση συσκευής           | Πλήρες προϊόν      |
| Διαμόρφωση πόλων εξόδων       | 2P + E             |
| Τυπική περιγραφή εξόδου       | Πλευρική γείωση    |
| Τυπική απόκλιση εξόδου        | Σούκο              |
| Χρώμα                         | Ανθρακί (RAL 7016) |

### Συμπληρωματικός

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Στήριξη συσκευής                 | Επίτοιχο   |
| Αριθμός πριζών                   | 3  |
| Ονομαστικό ρεύμα                 | 16 A   |
| [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC  |
| Συνθήκες χρήσης                  | Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου  |
| Υλικό                            | PC (πολυανθρακικό)<br>Χαλκός<br>PP (πολυπροπυλένιο)  |
| Τρόπος στήριξης                  | Με βίδες   |
| Ικανότητα σύσφιξης               | 1...2.5 mm <sup>2</sup> για άκαμπτο καλώδιο(α)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> για πολύκλωνο καλώδιο(α)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> για εύκαμπτο καλώδιο(α)  |
| Μήκος απογύμνωσης καλωδίων       | 13 Mm  |
| Είσοδος καλωδίου                 | Εύκολη πρόσβαση βαλβίδαςδιάμετρος:6...12 mm  |
| Ύψος                             | 76 Mm  |
| Πλάτος                           | 218 Mm   |
| Βάθος                            | 64 Mm  |
| Αντίσταση σε χημικά στοιχεία     | Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)<br>Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)<br>Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ<br>Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο<br>Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη<br>Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία<br>Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο<br>Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο<br>Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους<br>Ανθεκτικό σε εξάνιο |
| Standard έξοδος                  | CEE 7/3  |
| Συνδέσεις - ακροδέκτες           | Ακροδέκτες βίδας   |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Περιβάλλον

|  |  |
|--|--|
| Σήματα ποιότητας                           | EAC<br>AENOR                                     |
| Βαθμός προστασίας IP                       | IP55   |
| Βαθμός προστασίας IK                       | IK08   |
| Βραδείας καύσης                            | Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ | -5...40 °C                                       |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε | -25...55 °C                                      |

## Μονάδες συσκευασίας

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,6 Cm   |
| Package 1 Width              | 5,7 Cm   |
| Package 1 Length             | 21,8 Cm  |
| Package 1 Weight             | 369 G    |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 2        |
| Package 2 Height             | 8 Cm     |
| Package 2 Width              | 16 Cm    |
| Package 2 Length             | 39,5 Cm  |
| Package 2 Weight             | 830 G    |
| Unit Type of Package 3       | S04      |
| Number of Units in Package 3 | 12       |
| Package 3 Height             | 30 Cm    |
| Package 3 Width              | 40 Cm    |
| Package 3 Length             | 60 Cm    |
| Package 3 Weight             | 5,846 Kg |

## Βιωσιμότητα προσφοράς

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός SCIP                       | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                |
| Συσκευασία χωρίς πλαστικό          | Ναι   |
| Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι | Ναι   |
| Κανονισμός REACH                   | <a href="#">Δήλωση REACH</a>                        |
| Οδηγία RoHS EE                     | Συμμόρφωση <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>           |
| Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα         | Ναι   |
| Χωρίς υδράργυρο                    | Ναι   |
| Βιώσιμη συσκευασία                 | Ναι   |
| Κανονισμός RoHS Κίνας              | <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>                   |
| Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS        | <a href="#">Ναι</a>                                 |
| Περιβαλλοντικές αναφορές           | <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>     |
| Προφίλ κυκλικότητας                | Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης |
| Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)      | 4   |

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**